

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugel deur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942301 1000
GTIN	4062406071769
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 30x28G, met indeling.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Gewicht	76 kg

Aantal legborden	2
Hoogte	1000 mm
Breedte	750 mm
Breedte in G	30
Nuttige hoogte	845 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Diepte in G	28
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Diepte	700 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Wielunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte in G 28	958480 28
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Greep Type 1	958490 1
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

942610 30