

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942303 2000
GTIN	4062406071790
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 30x28G, met indeling.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stifcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Diepte	700 mm

Diepte in G	28
Aantal legborden	5
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Hoogte	2000 mm
Gewicht	143 kg
Breedte	750 mm
Breedte in G	30
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 2000 mm	940510 2000
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000