

**Verstelbare moersleutel met beklede greep, Totale lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	813961 100
GTIN	4062406069674
Artikelklasse	82A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met **schaalverdeling** op de bek.

Stroef beklede greep.

Verstelbare moersleutel verchromd.

**Technische beschrijving**

Maximale sleutelwijdte	13 mm
totale lengte	4 inch
totale lengte	100 mm
Bekstand	22 graden
vonkvrij	nee
Schaalverdeling	ja
Beklede greep	ja
Producttype	Verstelbare moersleutel