

**Verstelbare moersleutel met beklede greep, Totale lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	813961 300
GTIN	4062406072018
Artikelklasse	82A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met **schaalverdeling** op de bek.  
Stroef beklede greep.  
Verstelbare moersleutel verchromd.

**Technische beschrijving**

totale lengte	12 inch
totale lengte	300 mm
Maximale sleutelwijdte	34 mm
Bekstand	22 graden
vonkvrij	nee
Schaalverdeling	ja
Beklede greep	ja
Producttype	Verstelbare moersleutel