

Garant GRIDLINE

Legbord met opstaande randen, Geschikt voor verticale sectie nominale breedte: 150 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942010 150
GTIN	4062406072261
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkt plaatstaal, aan alle zijden naar boven gebogen. Inclusief bevestigingsmiddelen voor inschroeven in verticale secties. Geschikt voor onderdelenbakken.

T.b.v. :

Voor verticale kast nr. 942004.

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100 kg

Hoogte: 35 mm

Breedte: 627 mm

Diepte: 154 mm

Technische beschrijving

Hoogte	35 mm
Diepte	154 mm
Breedte	627 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	Plaatstaal
Producttype	Legbord met opstaande randen voor verticale kast

