

Garant GRIDLINE

Legbord met opstaande randen, Geschikt voor verticale sectie nominale breedte: 300 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942010 300
GTIN	4062406072278
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkt plaatstaal, aan alle zijden naar boven gebogen. Inclusief bevestigingsmiddelen voor inschroeven in verticale secties. Geschikt voor onderdelenbakken.

T.b.v. :

Voor verticale kast nr. 942002.

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100 kg

Hoogte: 35 mm

Breedte: 627 mm

Diepte: 308 mm

Technische beschrijving

Diepte	308 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	627 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	Plaatstaal
Producttype	Legbord met opstaande randen voor verticale kast

