

**Garant****INFO Point naar keuze te configureren, Type: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948010 M
GTIN	4062406072452
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).

Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur pc- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie  $\square$  9x9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook Easyfix-haken en -houders worden bevestigd.

Zonder monitor, voor individuele uitrusting met 24 inch monitor. Maximaal mogelijke beeldschermafmeting: Breedte 525 mm, hoogte 315 mm, diepte 90 mm. Wielenunit met 4 zwenkwielen ( $\varnothing$  100 mm), 2 met vergrendeling.

**Plaatsing:**

Aantal legborden in computerkast: 1

**Kleur:**

Romp antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

## Technische beschrijving

Gewicht	65 kg
Computerkast nuttige hoogte	740 mm
Grondvlak diepte	550 mm
Computerkast nuttige breedte	540 mm
Tableau diepte	300 mm
Grondvlak breedte	616 mm
Hoogte	1570 mm
Computerkast nuttige diepte	190 mm
Tableau breedte	600 mm
Tableau werkhoogte	1060 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Tableau gesloten diepte	150 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	INFO Point