

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942323 1000
GTIN	4062406072506
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×28G.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Aantal legborden	2

Diepte	700 mm
Gewicht	80 kg
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte in G	40
Diepte in G	28
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Hoogte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Greep Type 1	958490 1
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
	940511 1000/1250

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte
1000/1250 mm

Wielunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte
in G 28

958480 28