

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942323 2000
GTIN	4062406072513
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×28G.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stifcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Handgreep positionering	boven

Diepte in G	28
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte	1000 mm
Gewicht	153 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	40
Aantal legborden	5
ComfortClose	nee
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 2000 mm	940511 2000
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000