

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugel deur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942321 1000
GTIN	4062406072483
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×28G.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Diepte	700 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Hoogte	1000 mm
Breedte in G	40
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	80 kg
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	845 mm
Aantal legborden	2
Diepte in G	28
Breedte	1000 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Greep Type 1	958490 1
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Wielenunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte
in G 28

958480 28

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm

940501 900/1000