

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 942345 1000 |
| GTIN | 4062406072520 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 60x28G, met indeling.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| ComfortClose | nee |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Aantal legborden | 4 |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 200 kg |

| | |
|------------------------------------|--|
| Breedte in G | 60 |
| Diepte in G | 28 |
| Hoogte | 1000 mm |
| Handgreep positionering | boven |
| Breedte | 1500 mm |
| Gewicht | 88 kg |
| Diepte | 700 mm |
| Nuttige hoogte | 845 mm |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1600 kg |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Zwaarlastkast |

Accessoires

| | |
|---|------------------|
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm | 942580 100 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm | 942580 125 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm | 942580 300 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm | 942580 150 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm | 942580 200 |
| | 940514 1000/1250 |

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 1000/1250
mm

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

942610 30

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm

942580 75