

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942347 2000
GTIN	4062406072551
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 60x28G, met indeling.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stifcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Handgreep positionering	boven

Diepte	700 mm
Breedte in G	60
Aantal legborden	10
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1500 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte in G	28
ComfortClose	nee
Gewicht	163 kg
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942580 300
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 2000 mm	940514 2000
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
	942580 150

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm

942580 75

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm

942580 100

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm

942580 200