

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942345 2000
GTIN	4062406072537
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 60×28G, met indeling.

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
ComfortClose	nee

Aantal legborden	10
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	700 mm
Hoogte	2000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte	1500 mm
Diepte in G	28
Gewicht	163 kg
Breedte in G	60
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942580 150
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942580 75
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
	942580 100

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm

942580 200

Slotplaat voor GridLine Type GP21

914227 GP21

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 2000 mm

940514 2000

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm

942580 300