

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942365 1000
GTIN	4062406072568
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, met indeling

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.**Opmerking:**

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	80
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1000 mm

Diepte in G	28
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Aantal legborden	4
Breedte	2000 mm
Gewicht	173 kg
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	942583 75
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
	942583 150

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250
mm

940515 1000/1250

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm

942583 300