

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942365 2000
GTIN	4062406072575
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, met indeling

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Diepte in G	28

Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	80
Diepte	700 mm
Hoogte	2000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Gewicht	312 kg
Handgreep positionering	boven
Aantal legborden	10
Breedte	2000 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	942583 150

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	942583 75
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 2000 mm	940515 2000
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40