

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942367 2000
GTIN	4062406072599
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, met indeling

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	28
Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte	700 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	2000 mm
Gewicht	312 kg
Aantal legborden	10
Breedte in G	80
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	942583 150

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 2000 mm	940515 2000
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	942583 75
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300