

Garant GRIDLINE

**Zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942367 1000
GTIN	4062406072582
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 80×28G, met indeling

**Versterkte zijwanden** voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.**Opmerking:**

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	boven
Diepte in G	28
Nuttige hoogte	845 mm
Gewicht	173 kg
Breedte in G	80

Diepte	700 mm
Hoogte	1000 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	2000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Aantal legborden	4
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast

## Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	942583 150
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	942583 75

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F