

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugel deur, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942721 2000
GTIN	4062406072650
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 40×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×24G (a.u.b. apart bestellen). Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Diepte in G	28
ComfortClose	nee

Nuttige hoogte	1845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	midden
Gewicht	119 kg
Breedte in G	40
Diepte	700 mm
Hoogte	2000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Kast type	Basiskast
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 75 mm	942573 75
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 200 mm	942573 200
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 300 mm	942573 300

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 150 mm	942573 150
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 2000 mm	940511 2000
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 100 mm	942573 100
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 125 mm	942573 125
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 2000 mm	940501 2000