

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942703 1000
GTIN	4062406072629
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×28G. Geschikte lades: 26×24G (a.u.b. apart bestellen). Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte	845 mm

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kast type	Basiskast
ComfortClose	nee
Diepte in G	28
Gewicht	62 kg
Diepte	700 mm
Handgreep positionering	boven
Breedte in G	30
Hoogte	1000 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942570 200
Greep Type 1	958490 1
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942570 300
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942570 100
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942570 125
Wielenunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte in G 28	958480 28
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942570 150
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942570 75
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250