

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige vleugel deur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942723 1000
GTIN	4062406072667
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 40×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×24G (a.u.b. apart bestellen). Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Handgreep positionering	boven
ComfortClose	nee
Breedte in G	40
Gewicht	70 kg
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Kast type	Basiskast
Diepte in G	28
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Wielenunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte in G 28	958480 28
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 125 mm	942573 125
Greep Type 1	958490 1
	942530 40

Legbord met dragers 100 kg Voor kast- /
compartimentbreedte in G 40

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 200 mm

942573 200

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 100 mm

942573 100

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 75 mm

942573 75

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 150 mm

942573 150

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 300 mm

942573 300

Schuin legbord vooreForm Voor kast- /
compartimentbreedte in G 40

942550 40

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte
1000/1250 mm

940511 1000/1250