

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen vleugel deur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942721 1000
GTIN	4062406072643
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 40×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×24G (a.u.b. apart bestellen). Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm

Kast type	Basiskast
Breedte in G	40
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	70 kg
Nuttige hoogte	845 mm
Hoogte	1000 mm
Diepte in G	28
ComfortClose	nee
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 100 mm	942573 100
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 125 mm	942573 125
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 75 mm	942573 75
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 300 mm	942573 300

Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 150 mm	942573 150
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 40G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Wielunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte in G 28	958480 28
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Greep Type 1	958490 1
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 200 mm	942573 200