

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942745 2000
GTIN	4062406072698
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 60×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	28
ComfortClose	nee

Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	1863 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Handgreep positionering	midden
Breedte	1500 mm
Breedte in G	60
Kast type	Basiskast
Hoogte	2000 mm
Gewicht	198 kg
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942580 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942580 150
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 2000 mm	940514 2000

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942580 75
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942580 100
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942580 300
Legbord met dragers100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30