

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942745 1000
GTIN	4062406072681
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 60×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).
Befestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	60
Diepte	700 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Breedte	1500 mm
Handgreep positionering	boven

Nuttige hoogte	863 mm
Gewicht	119 kg
Hoogte	1000 mm
Kast type	Basiskast
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	28
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942580 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942580 300
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942580 150
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942580 100

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942580 75
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125