

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942765 1000
GTIN	4062406072728
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	boven
Diepte in G	28
Breedte in G	80
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	1000 mm
Breedte	2000 mm

Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	863 mm
Gewicht	138 kg
ComfortClose	nee
Kast type	Basiskast
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	942583 75
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
	942583 150

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/  
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm

Schuin legbord vooreForm Voor kast- /  
compartimentbreedte in G 40

942550 40

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten  
metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250  
mm

940515 1000/1250