

Garant GRIDLINE

Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942767 1000
GTIN	4062406072742
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Breedte in G	80
Diepte in G	28
Handgreep positionering	boven
Breedte	2000 mm
Nuttige hoogte	863 mm

Hoogte	1000 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kast type	Basiskast
Gewicht	138 kg
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	942583 150
	942583 75

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm

942583 200

Slotplaat voor GridLine Type GP21

914227 GP21