

Garant GRIDLINE

**Maxi-systeem- / zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942767 2000
GTIN	4062406072759
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeem- en zwaarlastkasten zie nr. 942530 – 942610 en groep 95.

**Gebruik als zwaarlastkast alleen mogelijk met zwaarlastlegbord nr. 942610.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	midden
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	28
Diepte	700 mm

Hoogte	2000 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Breedte in G	80
Nuttige hoogte	1863 mm
Gewicht	225 kg
Kast type	Basiskast
Breedte	2000 mm
ComfortClose	nee
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 2000 mm	940515 2000
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	942583 150
Legbord met dragers100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40