

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 1000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942845 1000
GTIN	4062406072841
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 60×28G. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 1500 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 60

Diepte in G: 28

Nuttige hoogte: 845 mm

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
--------	---------

Breedte in G	60
Breedte	1500 mm
Diepte in G	28
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Gewicht	119 kg
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast leeg

Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met schuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942580 75
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942580 300
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942580 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942580 150
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten
breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm

942580 100