

Garant GRIDLINE

Zwaarlastkast met volledig plaatstalen schuifdeur, Hoogte: 2000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942845 2000
GTIN	4062406072858
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 60×28G. Geschikte lades: 26×20G (a.u.b. apart bestellen).

Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1500 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 60

Diepte in G: 28

Nuttige hoogte: 1845 mm

Technische beschrijving

Breedte in G	60
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte in G	28
Gewicht	198 kg
Hoogte	2000 mm
Breedte	1500 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast leeg

Accessoires

Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942610 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met schuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 2000 mm	940514 2000
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942580 75
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942580 300
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942580 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942580 150
	942580 125

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten
breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten
breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm

942580 100