

Garant GRIDLINE

**Zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur, Hoogte: 1000 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942867 1000
GTIN	4062406072902
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 80×28G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×20G (a.u.b. apart bestellen).

**Versterkte zijwanden** voor de bevestiging van legborden in de **versterkte uitvoering voor 200 kg** in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 2000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 80

Diepte in G: 28

Nuttige hoogte: 845 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	1000 mm
Diepte in G	28

Breedte in G	80
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte	2000 mm
Gewicht	138 kg
Diepte	700 mm
Materiaaldikte	1 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1600
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zwaarlastkast leeg

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met schuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Zwaarlastlegbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942610 40
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21