

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949012 3
GTIN	4062406073060
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Indeling met telkens 1 legbord (draagvermogen 40 kg).

Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1850 mm
--------	---------

Norm	DIN 4547
Naamplaat	ja
voor hangslot	ja
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Aantal kledingstangen	1
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Ventilatiesleuven deur	nee
Per hoedenplank nuttige hoogte	370 mm
Schuin dak	nee
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Geschikt voor integraalhelm	ja
Breedte	1200 mm
Diepte	520 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1188 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Met andere lak leverbaar	ja
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Gewicht	102 kg
Aantal legborden vast	1
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Aantal compartimenten	3
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Sokkelplint voor Type 1200	958737 1200
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend Behuizing-Ø 45 mm	085814 45
Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45 mm	085816 45
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Spanjoetsluiting Type R	914190 R
Sokkelplintzijdig Type 520	958738 520
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, gelijksluitend Behuizing-Ø 45 mm	085812 45