

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949012 2
GTIN	4062406073053
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Indeling met telkens 1 legbord (draagvermogen 40 kg).

Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per compartiment nuttige diepte	472 mm
---------------------------------	--------

Aantal compartimenten	2
Aantal legborden vast	1
Gewicht	68 kg
Diepte	520 mm
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Ventilatiesleuven achterwand	ja
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
voor hangslot	ja
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Breedte	800 mm
Hoogte	1850 mm
Met andere lak leverbaar	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal kledingstangen	1
Schuin dak	nee
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1188 mm
Ventilatiesleuven deur	nee
Naamplaat	ja
Per hoedenplank nuttige hoogte	370 mm
Norm	DIN 4547
Geschikt voor integraalhelm	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Sokkelplintzijkant Type 520	958738 520
Spanjoetsluiting Type R	914190 R
Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45 mm	085816 45
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend Behuizing-Ø 45 mm	085814 45
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, gelijksluitend Behuizing-Ø 45 mm	085812 45
Sokkelplint voor Type 800	958737 800
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40