

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949015 4
GTIN	4062406073091
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Met andere lak leverbaar	ja

Norm	DIN 4547
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Gewicht	68 kg
Geschikt voor integraalhelm	ja
Aantal compartimenten	4
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Schuin dak	nee
Ventilatiesleuven deur	nee
Naamplaat	ja
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Diepte	520 mm
Breedte	800 mm
Aantal kledingstangen	1
Per compartiment nuttige hoogte	780 mm
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Hoogte	1850 mm
voor hangslot	ja
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend
Behuizing-Ø 45 mm

085814 45

Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, gelijksluitend Behuizing-Ø 45 mm	085812 45
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Sokkelplintzijkant Type 520	958738 520
Sokkelplint voor Type 800	958737 800
Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45 mm	085816 45
Spanjoetsluiting Type R	914190 R