

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949015 6
GTIN	4062406073107
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Naamplaat	ja
Gewicht	102 kg

Norm	DIN 4547
Met andere lak leverbaar	ja
Aantal compartimenten	6
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Diepte	520 mm
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Ventilatiesleuven deur	nee
Hoogte	1850 mm
Breedte	1200 mm
Per compartiment nuttige hoogte voor hangslot	780 mm
Geschikt voor integraalhelm	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal kledingstangen	1
Per compartiment nuttige diepte voor hangslot met beugel-Ø tot	472 mm
Schuin dak	nee
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Precisie-cilinderslot met cilinderhuis, gelijksluitend
Behuizing-Ø 45 mm

085812 45

Spanjoetsluiting Type R	914190 R
Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45 mm	085816 45
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend Behuizing-Ø 45 mm	085814 45
Sokkelplintzijkant Type 520	958738 520
Sokkelplint voor Type 1200	958737 1200
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40