

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949018 8
GTIN	4062406073138
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Norm	DIN 4547
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm

Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Hoogte	1850 mm
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Breedte	800 mm
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Naamplaat	ja
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Per compartiment nuttige hoogte	370 mm
Diepte	520 mm
Schuin dak	nee
Aantal compartimenten	8
Gewicht	76 kg
voor hangslot	ja
Met andere lak leverbaar	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Vakkenkast

Accessoires

Spanjoletsluiting Type R	914190 R
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend Behuizing-Ø 45 mm	085814 45
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, gelijksluitend Behuizing-Ø 45 mm	085812 45
	085875 40

Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend
Behuizing-Ø 40 mm

Sokkelplint voor Type 800

958737 800

Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45
mm

085816 45

Sokkelplintzijdig Type 520

958738 520