

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949018 12
GTIN	4062406073145
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	114 kg
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm

Met andere lak leverbaar	ja
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Hoogte	1850 mm
voor hangslot	ja
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
Aantal compartimenten	12
Diepte	520 mm
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Per compartiment nuttige hoogte	370 mm
Breedte	1200 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Naamplaat	ja
Norm	DIN 4547
Schuin dak	nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Vakkenkast

Accessoires

Precisie-cilinderslot met cilinderhuis, gelijksluitend Behuizing-Ø 45 mm	085812 45
Sokkelplint voor Type 1200	958737 1200
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
	085814 45

Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend
Behuizing-Ø 45 mm

Spanjoetsluiting Type R	914190 R
Sokkelplintzijkant Type 520	958738 520
Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45 mm	085816 45