

Garant**Garderobekast met spanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949051 3
GTIN	4062406073183
Artikelklasse	91G

Omschrijving**Uitvoering:**

deuren met rubber aanslag. De romp heeft een **schuin dak**, kunststof glijders aan de onderzijde en een **afneembare sokkelplint** aan de voorzijde. Eén legbord met 2 kledinghaken per compartiment. Door de speciale constructie is de kast ondanks de compartimentbreedte van 300 mm geschikt voor het opbergen van integraalhelmen (octrooi aangevraagd).

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Levering van de kasten volledig gemonteerd.**
- **Voor hangsloten voor spanjoetsluiting zie catalogus band 2 Hand- en meetgereedschap nr. 085822–085890, alsmede DOM-hangslot nr. 085812; 085814. Nr. 085816 gr. 45.**
- **Geschikt voor sleutelsystemen.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1240 mm
Per hoedenplank (integraalhelm) nuttige breedte	240 - 280 mm
Frontplint afneembaar	ja
Hoogte voor	1850 mm
Aantal legborden vast naar achteren geplaatst	1
Slot uitvoering	Spanjoletsluiting
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Ventilatiesleuven achterwand	nee
Per kledingcompartiment nuttige breedte	240 mm
Diepte	500 mm
Aantal compartimenten	3
Ventilatiesleuven deur	nee
Breedte	900 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel met sokkelplint
Hoogte achter	2000 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	420 - 480 mm
Met andere lak leverbaar	ja
Legbord breedte	295 mm
Per hoedenplank nuttige diepte	250 mm
Norm	DIN 4547
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Geschikt voor integraalhelm	ja
Per kledingcompartiment nuttige diepte	475 mm
Naamplaat	ja
Gewicht	69,3 kg
Legbord diepte	250 mm
Aantal kledingstangen	1
Schuin dak	ja
voor hangslot	ja

Materiaaldikte	0,8 mm
Deuopeningshoek	225 graden
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Precisie-cilinderslotzonder cilinderhuis Behuizing-Ø 45 mm	085816 45
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, gelijksluitend Behuizing-Ø 45 mm	085812 45
Precisie-cilinderslotmet cilinderhuis, verschillend sluitend Behuizing-Ø 45 mm	085814 45
Spanjoletsluiting Type R	914190 R