

Garant**Verzinkborensset nr. 150389 met cassette 90°, AlTiCN, Aantal verzinkboren: 7**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150391 7
GTIN	4062406073374
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van **exacte, ronde 90°-verzinkingen**.

Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Opmerking:

Levering in cassette nr. 150370 **gr. 6**.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Coating	AlTiCN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	53 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	40 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	35 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	18 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	13 m/min	S
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	K
CuZn	geschikt onder voorwaarden	42 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150389 10
	150389 11,5

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc
11,5 mm

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 8
mm

150389 8

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 6
mm

150389 6

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc
15 mm

150389 15

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc
19 mm

150389 19

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc
25 mm

150389 25