


**Garant****Stellingkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944005 1000
GTIN	4062406073398
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Stellingkast met indeling in 30×11G.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Aantal magazijnbakken: 12 × Nr. 963321 maat SB6; 12 × nr. 963321 maat SB5; 12 × nr. 963321 maat SB4

**Levering:**

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.**
- **Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Hoogte	1000 mm
Aantal legborden	4
Breedte	750 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Gewicht	47 kg
Diepte	275 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Diepte in G	11
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

## Accessoires

Legbord met niveaus voor stellingkasten, diepte 11G Voor kastbreedte in G 30	944065 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord voor stellingkasten, diepte 11 G Voor kastbreedte in G 30	944061 30