

**Garant****Magazijnkast met doorzichtige vleugeldeuren, Aantal doorzichtige bakken: 97****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944113 97
GTIN	4062406073473
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Magazijnkast met indeling in 30×11G.

**Doorzichtige bakken** van transparante **ABS-kunststof** voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden geleegd en op elkaar worden gestapeld.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met **stiftcilinderslot**.

**Plaatsing:**

Aantal doorzichtige bakken (bxdxh): 36 st. 50×42×46 mm 36 st. 80×63×70 mm 25 st. 100×97×108 mm

**Levering:**

Kast inclusief doorzichtige bakken.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	70,5 kg
Hoogte	2000 mm
Breedte	750 mm
Diepte	275 mm
Diepte in G	11
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Magazijnkast

---

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------