

Garant**Magazijnkast met doorzichtige vleugeldeuren, Aantal doorzichtige bakken: 45****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 944113 45 |
| GTIN | 4062406073459 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Magazijnkast met indeling in 30×11G.

Doorzichtige bakken van transparante **ABS-kunststof** voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden geleegd en op elkaar worden gestapeld.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met **stiftcilinderslot**.

Plaatsing:

Aantal doorzichtige bakken (bxdxh): 12 st.80×63×70 mm; 15 st.100×97×108 mm; 12 st.128×128×133 mm; 6 st.175×140×160 mm

Levering:

Kast inclusief doorzichtige bakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|---|
| Diepte | 275 mm |
| Gewicht | 72,5 kg |
| Hoogte | 2000 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Breedte in G | 30 |
| Diepte in G | 11 |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Magazijnkast |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|