

Garant GRIDLINE

## Stelsysteemkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren Uitgerust met magazijnbakken, Hoogte: 2000mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	944221 2000
GTIN	4062406073503
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stellingkast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Volledig plaatstalen vleugeldeuren met gereedschapspanelen voor bevestiging van open magazijnbakken en Easyfix haken en houders. Uitgerust met legborden en open magazijnbakken.

6 st. legborden **belastbaar tot 65 kg.**

3 st. legborden **belastbaar tot 100 kg.**

#### Plaatsing:

Aantal magazijnbakken: 36 × Nr. 963321 maat SB6; 51 × nr. 963321 maat SB5; 18 × nr. 963321 maat SB4; 16 × nr. 963321 maat SB3Z

#### Levering:

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

#### Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

#### Opmerking:

Belastbaarheid per deur: 8 kg.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

## Technische beschrijving

Nuttige hoogte	1845 mm
Gewicht	151 kg
Hoogte	2000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal legborden	9
Diepte	500 mm
Breedte	1000 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11