

 GRIDLINE

**GridLine systeemkofferkast, Hoogte mm / aantal legborden: 2000/6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Kast ter bescherming tegen onbevoegde toegang en voor opslag van systeemkoffers nr. 693330. Legborden met geleiderails en aanslaglijst achter. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Levering zonder systeemkoffer.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100 kg

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 500 mm

Diepte: 500 mm  
 Breedte in G: 20  
 Diepte in G: 20  
 Nuttige hoogte: 1845 mm

## Technische beschrijving

Diepte in G	20
Breedte	500 mm
Gewicht	81 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	20
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Aantal legborden	6
Hoogte	2000 mm
Diepte	500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Accessoires

Extra legbord voor systeemkofferkast Voor kastbreedte in G 20 mm

944249 20