

Garant GRIDLINE

Acculaadkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000/DEmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Acculaadkast in 40×20G met indeling. Voorzien van **aardlekzekeringskast** en **ventilator**.

Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m³ / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.

Levering:

Kast inclusief 2 geperforeerde acculaadlegborden. Aansluitstekker 16 A / 400 V 5-polig met 3 m kabel **en meetrapport**. 4 × 6-voudige tafelcontactdoos. Bovendien met 2 legborden nr. 940550 maat 40 en 1 lade nr. 940642 maat 125.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Duitse contactdoosversie.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal aansluitpunten	24
Hoogte	2000 mm

Gewicht	120 kg
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	400 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	F
Aantal contactdozen type F	24
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Acculaadkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40