

Garant GRIDLINE

Acculaadkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1250/DEmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	944501 1250/DE
GTIN	4062406073541
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Acculaadkast in 40×20G met indeling. Voorzien van **aardlekzekeringskast** en **ventilator**. Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m³ / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.

Levering:

Kast inclusief 2 geperforeerde acculaadlegborden. Aansluitstekker 16 A / 400 V 5-polig met 3 m kabel **en meetrapport**. 4 × 6-voudige tafelcontactdoos.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Duitse contactdoosversie.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	95 kg
Diepte	500 mm
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	1095 mm
Aantal aansluitpunten	24

Hoogte	1250 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	400 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Aantal contactdozen type F	24
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Acculaadkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------