

Garant GRIDLINE

Acculaadkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000/DEmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Acculaadkast in 40×20G met indeling. Voorzien van **aardlekzekeringskast** en **ventilator**. Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m³ / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.

Levering:

Kast inclusief 2 geperforeerde acculaadlegborden. Aansluitstekker 16 A / 400 V 5-polig met 3 m kabel **en meetrapport**. 4 × 6-voudige tafelcontactdoos.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Duitse contactdoosversie.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal aansluitpunten	24
Gewicht	88 kg
Nuttige hoogte	845 mm
Hoogte	1000 mm
Diepte	500 mm

Breedte	1000 mm
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Aan/uit-schakelaar	ja
Nominale spanning	400 V
Aantal contactdozen type F	24
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Acculaadkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------