

Garant GRIDLINE

**Acculaadkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1250/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944503 1250/DE
GTIN	4062406073572
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Acculaadkast in 40x20G met indeling. Voorzien van **aardlekzekeringskast** en **ventilator**. Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m<sup>3</sup> / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.

**Levering:**

Kast inclusief 2 geperforeerde acculaadlegborden. Aansluitstekker 16 A / 400 V 5-polig met 3 m kabel **en meetrapport**. 4 x 6-voudige tafelcontactdoos.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Duitse contactdoosversie.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	95 kg
Breedte	1000 mm
Hoogte	1250 mm
Nuttige hoogte	1095 mm

Diepte	500 mm
Aantal aansluitpunten	24
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Energievoorziening	Netvoeding
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	400 V
Aantal contactdozen type F	24
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Acculaadkast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------