

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal, Type: CH**Bestelgegevens**

Bestelnummer	948101 CH
GTIN	4062406073619
Artikelklasse	9GS

Omschrijving**Uitvoering:**

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen. Aflegbord van bamboe. Computerkast uitgerust met ventilator en een verstelbaar legbord.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Voetplaat **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Monitorkast nuttige hoogte	460 mm

Breedte	750 mm
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Hoogte	1620 mm
Gewicht	73 kg
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Onderbouw nuttige hoogte	845 mm
Onderbouw nuttige breedte	700 mm
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	J
Aan/uit-schakelaar	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerlessenaar

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221