

Garant GRIDLINE

**Computer-Terminal, Type: GB****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948101 GB
GTIN	4062406073640
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen. Aflegbord van bamboe. Computerkast uitgerust met ventilator en een verstelbaar legbord.

**Functie:**

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Voetplaat **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Hoogte	1620 mm
Diepte	500 mm
Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
Breedte	750 mm

Gewicht	73 kg
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Diepte in G	20
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Breedte in G	30
Onderbouw nuttige hoogte	845 mm
Onderbouw nuttige breedte	700 mm
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	G
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerlessenaar

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221