

Garant GRIDLINE

**Computerterminal met printerklep, Type: DK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948112 DK
GTIN	4062406073770
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Monitorkast met ventilator** voor beeldbuismonitoren tot 19 inch. Vleugel deur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.

**Toetsenbordlade** klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting.

**Computerkast met ventilator** en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

**Functie:**

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

**De computerwerkplek is compatibel met GridLine kasten diepte 20G nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Computerkast nuttige hoogte	845 mm
Computerkast nuttige diepte	470 mm
Monitorkast nuttige diepte	458 mm
Breedte	750 mm
Diepte in G	20
Monitorkast nuttige hoogte	570 mm
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte	500 mm
Breedte in G	30
Afmeting printerklep	236×290 mm
Gewicht	77 kg
Computerkast nuttige breedte	700 mm
Kijkvenster breedte	552 mm
Kijkvenster hoogte	532 mm
Maximale beeldscherm diagonaal	19 inch
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
IP-klasse	IP 41
Energievoorziening	Netvoeding
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	K
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerwerkstation

---

**Accessoires**

Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11