

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal, Type: DK**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 948101 DK |
| GTIN | 4062406073657 |
| Artikelklasse | 9GS |

Omschrijving**Uitvoering:**

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen. Aflegbord van bamboe. Computerkast uitgerust met ventilator en een verstelbaar legbord.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Voetplaat **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|--------|
| Monitorkast nuttige diepte | 230 mm |
| Gewicht | 73 kg |
| Monitorkast nuttige breedte | 690 mm |
| Monitorkast nuttige hoogte | 460 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Hoogte | 1620 mm |
| Breedte in G | 30 |
| Diepte in G | 20 |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Onderbouw nuttige hoogte | 845 mm |
| Onderbouw nuttige breedte | 700 mm |
| IP-klasse | IP 41 |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stekkertype ingang | K |
| Aan/uit-schakelaar | ja |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Computerlessenaar |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis | 914221 |